

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 66/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	126 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	130 mm
Serijska	Power Q
Nastavitveni kot κ	20 stopinj
Dolžina rampe L za α _{maks}	58,4 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm

Število rezil Z	8
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Kot rampe α_{maks}	0,34 stopinj
$\varnothing D_3$	60 mm
\varnothing rezila D_c	66 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar