

**Garant**

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z izvrtino, Ø D/število rezil  
Z: 52/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**.  
Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	8
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Ø rezila $D_c$	52 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	102 mm

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	44,4 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	20 stopinj
Ø $D_3$	46 mm
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar