

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 63/7mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**.
Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	55,4 mm
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Serija	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	120 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm

Nastavitveni kot κ	20 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot rampe α_{maks}	0,36 stopinj
Število rezil Z	7
$\varnothing D_3$	57 mm
\varnothing rezila D_c	63 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar