

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Uporaba:

Geometrija SM je 1. izbira pri manjših rezalnih silah.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3 \times D$ / a_p maks. = 8,0 mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,08 - 0,2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	Obračalna rezalna ploščica KOMET®
Tip	ST1400
Zvrst	PR1525

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		