

Garant**Kotni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2 mm
\varnothing rezila D_c	20 mm
Vpenjalni navoj M	M10
Število rezil Z	3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Izvedba držala	z navojem

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------