



HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HE, AlTiN, Premer DC m7: 17,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122492 17,5
GTIN	4067263011552
Razred artikla	12F

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v **nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih**. Ravna glavna rezila z **optimizirano zasnovo rezalnega roba** za boljše lomljenje odrezkov. **Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov**. Povečana odpornost proti obrabi zaradi **naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature**.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.
 Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
 naročite obliko **HB**: s št. **122491**.
 Obliko **HE**: naročite z art. **122492**.

Tehnični opis

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	46,8 mm
Število rezil Z	2
Standard	DIN 6537 K
Toleranca nazivnega \emptyset	m7
Dolžina utorov L_c	73 mm
\emptyset držala D_s	18 mm
Celotna dolžina L	123 mm
Podajanje f v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/v

Nazivni $\varnothing D_c$	17,5 mm
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlTiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		