

Garant**Vrtljiva stružna konica, sploščena za zamenljive čeljustne nastavke,
Morsekonus: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321266 4
GTIN	4062406572310
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Izjemno vitko ohišje, sploščeno na eni strani, za optimalno dostopnost; zelo visoka natančnost krožnega teka z vrhunskim uležajenjem; primerno tudi za uporabo pri brušenju.

- **S podaljšano konico in izbijalno matico, posebej za CNC stroje.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**
- **Posebni valjni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.**
- **Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320627 - 320631.

Napotek:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Izbijalna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.

Tehnični opis

Zunanji $\varnothing D_1$	14 mm
Uporabna dolžina B za maso obdelovanca	85 mm 400 kg
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
Dolžina 1	74 mm
\varnothing ohišja D	60 mm
Morsekonus	MK4
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
ustreza barvni kodi	K14
L ₂	10 mm
Pritisni vijak	da
Vrsta izdelka	Centrirna konica