


HOLEX**Brusni obroč (A), zrnatost 60 srednje grobi, Ø objemke × širina objemke:
10X20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553710 10X20
GTIN	4062406572303
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

Gumijasto telo z zarezi se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.

Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.

Običajni korund (A).

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

Tehnični opis

Širina tulca	30 mm
Stopnja preciznosti	srednje grobi

Ø tulca	15 mm
Zrnatost	60
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		