

Garant**Vrtljiva visokozmogljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico, Morsekonus (MK): 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321245 5
GTIN	4062406572488
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Tekalna konica s konico iz karbidne trdine z močnim abrazivnim vplivom na centriranje.
- Kot konice 60°.
- Stransko sploščena pritisna matica.
- Izjemno natančno uležajenje za visoko natančnost krožnega teka.
- Vzdrževanje zaradi trajnega mazanja ni potrebno.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za obdelavo tankih obdelovancev z velikim številom vrtljajev in pri velikem številu kosov s samodejnim dovajanjem pri serijski proizvodnji.

Izvedba Premium. Visoka natančnost krožnega teka z **najsodobnejšim uležajenjem**. Posebej za visoka števila vrtljajev in visoke aksialne sile. Primerno tudi za postopke brušenja.

Tehnični opis

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
-------------------------------------	----------

Ø karbidne trdine H	18 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Uporabna dolžina B	136 mm
Dolžina konice C	43 mm
za maso obdelovanca	1200 kg
Morsekonus	MK5
Ø ohišja D	72 mm
Aksialna sila	10,35 kN
Kot konice	60 stopinj
Vložek iz karbidne trdine	da
Izvedba	vrtljivo
Pritisni vijak	da
Vrsta izdelka	Centrirna konica