

Mitutoyo**Merilnik hrapavosti površine SJ310, Tip: SJ310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499207 SJ310
GTIN	4946368848945
Razred artikla	44D

Opis**Izvedba:**

Prenosni sistemi sani, neodvisni od mrežnega napajanja, za določanje hrapavosti površine. Merilna sila 0,75 mN v skladu z DIN/ISO. Ločena enota za pomik za meritve na tesnem prostoru in za pritrditev na merilno stojalo. Fazno pravilen Gaussov filter v skladu z DIN EN ISO 16610-21 (nadomesti DIN EN ISO 11562). Avtomatska zaščita tipala pri transportu, funkcija avtomatskega kalibriranja, vgrajen pomnilnik merilnih vrednosti.

- **Najenostavnejše, intuitivno vodenje po meniju ter jasen prikaz merilnih rezultatov in profilov preko 5,7-colskega barvnega prikazovalnika.**
- **Statistična funkcija in barvno ovrednotenje toleranc.**
- **Vse mednarodno uporabljene karakteristike po DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI in MOTIF ter 16 jezikovnih različic.**
- **Z eno meritvijo je možno opraviti dva različna izračuna.**
- **S pomočjo ločenega pomika so možne tudi meritve na težko dostopnih mestih ter meritve nad glavo.**
- **Možnost funkcije samodejnega kalibriranja/kalibriranja na srednjo vrednost z do 12 večkratnimi meritvami.**
- **Shranjevanje do 10 različnih merilnih pogojev.**
- **Hitro tiskanje in dokumentiranje merilnih rezultatov, grafik in merilnih pogojev s pomočjo vgrajenega tiskalnika.**
- **Individualna zaščita z geslom.**
- **Enostavno shranjevanje merilnih podatkov na SD spominsko kartico.**

Obseg dobave:

Vklj. podajalna enota s tipalno konico, mrežni adapter, normala za kalibriranje in nosilna torba.

Vklj. s 5 zvitki termičnega papirja art. 499050, 1 parom opornih nog art. 499220 vel. FUSS, sanmi za ploske in cilindrične obdelovance art. 499220 vel. Z-KUFE, mrežnim napajalnikom in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Dajalnik in tipalna glava za majhne izvrtine (od 2,5 mm) št. 499210, sani za ploske in cilindrične obdelovance št. 499220 vel. Z-KUFE, oporne noge (2 kos) št. 499220 vel. FUSS, adapter za vpenjanje v višinski merilnik št. 499220 vel. H-ADAPT, granitno merilno stojalo št. 499415, podatkovni kabel št. 498430, tiskalnik št. 498701.

Napotek:

Brezplačna programska oprema za analizo ter drugi adapterji in tipalne glave po ponudbi.

Tehnični opis

Standardi hrapavosti površine	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Hitrost tipanja	0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
maksimalno merilno območje	360 µm
Merilna pot za vzdolžno tipanje	16 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Cut-Off (λc)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
grafični prikaz	Merilni profil, krivulja BAC, krivulja ADC
vgrajen tiskalnik	da
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Kalibriranje	Q2
Kalibriranje	Q1
Vrsta izdelka	Merilniki hrapavosti

Storitve

KalibriranjeMerilnik hrapavosti površine Tip R	029200 R
Kalibriranje normale hrapavosti Tip R	029220 R

Pribor

Garnitura zvitkov temičnega papirja5-delne	499050
Granitno merilno stojalo s T-utorom	499415
Priključni kabel Tip USB2	498430 USB2
Priključni kabel Tip D2	498430 D2
Dajalnik/tipalna glava Tip 6/60	499210 6/60
Posebni pribor Tip Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Posebni pribor Tip FUSS	499220 FUSS
Dajalnik/tipalna glava Tip 2,5	499210 2,5
Posebni pribor Tip H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Priključni kabel Tip D1	498430 D1