


Garant**Centrični primež, avtomatizacija, Širina čeljusti A: 80Amm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360134 80A
GTIN	4062406572600
Razred artikla	30N

Opis**Izvedba:**

Centrični primež za prilagodljivo uporabo.

- **Absolutno varno delovanje z zaprtim ohišjem.**
- **Visoka preciznost, natančnost ponovitve 0,02 mm.**
- **Variabilna nastavitvev centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Delovne površine kaljene.**
- **Trdna izvedba iz orodnega jekla, površine so zaščitene s kratkotrajnim nitriranjem.**

Prednosti:

- **Prilagodljiva, lahka izvedba.**

Večnamenska uporaba.

Uporaba:

Popolno za 5-stransko obdelavo, odlično pri vpenjanju surovcev.

Primerno za:

Konzola za avtomatizacijo art. 360164.

Obseg dobave:

Vključno z nasadnim ključem art. 642700, vel. E12.

Vključno s 4 vpenjalnimi čepi, vel. 90.

Dodatni pribor:

Izvedbe vpenjalnih čeljusti art. 360135–360151.

Tehnični opis

Dolžina	120 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Vrtilni moment	40 Nm
Širina	120 mm
Hod	22 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	17 kN
Masa	3,5 kg
Višina	50 mm
ustreza barvni kodi	ZC 80
Vrsta izdelka	Strojni primež