

Garant**Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: 50/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.**
- **V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Zamenljive konice art. 320629.

Posebna izvedba s 3-robim držalom za vpenjanje neposredno v močni vpenjalni glavi protivretna.

Za obdelavo težjih obdelovancev.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljive konice art. 320625.

Napotek:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Tehnični opis

Odstopanje krožnega teka	0,01 mm
Ø držala D ₁	18 mm
Celotna dolžina L	165 mm
za maso obdelovanca	700 kg
Ø ohišja D	74 mm
Hod vzmeti	4 mm
Ø d	50 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Uporabna dolžina L ₁	95 mm
ustreza barvni kodi	K18
Trn za rezkarje	3-robo držalo
Vrsta izdelka	Centrirna konica