


**Garant**
**Rezkar VHM za utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X3 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208025 16,5X3
GTIN	4045197198877
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Režejo po obodu, križno ozobje. Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagostiti v obdelovancu. Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah.

### Napotek:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.

Rezkanje utorov v polno:  $f_z$  za  $a_p = 0,25 \times D$ .

Tip: N

Število zob Z: 10

Število zob Z: 10

za moznike DIN 6888: 3,0×6,5 mm

Ø sprostivke  $D_1$ : 4,6 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

Podajanje  $f_z$  za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,035 mm

## Tehnični opis

za moznike DIN 6888	3,0×6,5 mm
Ø rezila $D_c$	16,5 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
Število zob Z	10

Ø sprostivne D <sub>1</sub>	4,6 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Tip	N
Dolžina rezila L <sub>c</sub>	3 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 850 D/F
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar