

Garant**VCGT 050102, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Razred artikla	211

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 050102
Zvrst	HB7125-1
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 150 m/min
Lomilec odrezkov	VF

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje