

Garant**DCGW 04T001, Izvedba rezalnih robov: N****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268098 N |
| GTIN | 4062406575984 |
| Razred artikla | 21L |

Opis**Izvedba:**

Izvedba PKD.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Glavna uporaba | N |
| Globina reza a_p | 0,05 - 1 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 120 - 800 m/min |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGW 04T001 |
| Rezalni material | PKD |
| Zvrst | PKD |
| Radij rezila | 0,1 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Posnetje roba rezalnih robov | N |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Podajanje f | 0,03 - 0,035 mm/v |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |