

**Diamantne gladilne konice, Radij konice: 0,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	291410 0,8
GTIN	
Razred artikla	29M

Opis**Prednosti:**

Z indeksiranjem lahko diamantne gladilne konice uporabite do 8-krat.

Možna je kakovost površine do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Uporaba:

Za obdelavo materialov do 65 HRC. Idealno za obdelavo površin s kompleksnimi, neprekinjenimi konturami.

Točnost:

Možna je kakovost površine do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Napotek:

Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v priloženih navodilih za uporabo.

Uporabite največji mogoči radij.

Tehnični opis

Radij konice	0,8 mm
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje