

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil
Z: 25/3mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₃	15 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	40 mm
Ø rezila D _c	25 mm

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Število rezil Z	3
Kot rampe α _{maks}	3,22 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1,6 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	48 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	12,45 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------