

## Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil  
Z: 35/5mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

#### Napotek:

**$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP.**

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{celotna}$	42 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	2,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,79 stopinj

Ø rezila $D_c$	35 mm
Ø $D_3$	25 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	22,45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	60 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Ø $D_2$	28,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------