

Garant
Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP.**

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Prevesna dolžina L_1	55 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	105 mm
Kot rampe α_{\max}	5,37 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	7,45 mm

Ø rezila D_c	20 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Ø D_3	10 mm
Število rezil Z	2
Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------