



Držalo za diamantne gladilne konice Premična glava, Velikost držala: 10-16



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 291405 10-16 |
| GTIN | 4030741903151 |
| Razred artikla | 29M |

Opis

Izvedba:

Premična glava orodja (območje nastavitve $\pm 90^\circ$).

Prednosti:

Možna je kakovost površine do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Uporaba:

Za obdelavo materialov do 65 HRC. Idealno za obdelavo površin s kompleksnimi, neprekinjenimi konturami.

Za glajenje **neprekinjenih kontur** (konveksnih, konkavnih, cilindričnih in koničnih) in planih površin. Primerno tudi za uporabo do roba.

Točnost:

Možna je kakovost površine do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Obseg dobave:

Velikost držala 10 vklj. z adapterjem držala 12 mm \times 12 mm in 16 mm \times 16 mm.

Pazi:

Diamantne gladilne konice morate naročiti posebej!

Napotek:

Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v priloženih navodilih za uporabo.

Tehnični opis

Velikost držala

10 - 16 mm

Vrsta izdelka

Orodje za glajenje