



## Držalo za diamantne gladilne konice Premična glava, Velikost držala: 16-25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	291405 16-25
GTIN	4030741903182
Razred artikla	29M

### Opis

**Izvedba:**

Premična glava orodja (območje nastavitve  $\pm 90^\circ$ ).

**Prednosti:**

Možna je kakovost površine do  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Uporaba:**

Za obdelavo materialov do 65 HRC. Idealno za obdelavo površin s kompleksnimi, neprekinjenimi konturami.

Za glajenje **neprekinjenih kontur** (konveksnih, konkavnih, cilindričnih in koničnih) in planih površin. Primerno tudi za uporabo do roba.

**Točnost:**

Možna je kakovost površine do  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

**Obseg dobave:**

Velikost držala 16 vklj. z adapterjem držala 20 mm  $\times$  20 mm in 25 mm  $\times$  25 mm.

**Pazi:**

Diamantne gladilne konice morate naročiti posebej!

**Napotek:**

Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v priloženih navodilih za uporabo.

### Tehnični opis

Velikost držala

16 - 25 mm

Vrsta izdelka

Orodje za glajenje