

**Garant**
**VHM rezkar za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208032 25X11
GTIN	4045197269010
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.

Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje) so rezkarji zelo učinkoviti.

**Napotek:**

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

Tip: N

Število zob Z: 6

Število zob Z: 6

za T-utore DIN 650: 14 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 12 mm

Celotna dolžina L: 82 mm

Ø držala  $D_s$ : 16 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,2 mm

**Tehnični opis**

Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
za T-utore DIN 650	14 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
Število zob Z	6
Ø sprostitve $D_1$	12 mm

Ø držala $D_s$	16 mm
Celotna dolžina L	82 mm
Tip	N
Dolžina rezila $L_c$	11 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 851
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega Ø	d11
Kot spirale	12 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar