

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil
Z: 32/3mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Ø rezila D_c	32 mm
Ø D_2	28,7 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	52 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm

Ø D ₃	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	62 mm
Kot rampe α _{maks}	2,84 stopinj
Dolžina rampe L za α _{maks}	16,94 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2