

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 63/6mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	124 mm

Ø D ₃	51 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
z notranjim hlajenjem	da
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Število rezil Z	6
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	114 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	47,94 mm
Kot rampe α _{maks}	1 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
--	----------