

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik L_3	6 mm
Ø držala D_s	10 mm
Serija	GARANT Master
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	A10K SCLCR/L06
Velikost ploščice	6 mm
Dolžina glave L_1	20 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje