

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Velikost ploščice	6 mm
Ø držala D _s	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	A12L SCLCR/L06
Celotna dolžina L	140 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Serija	GARANT Master
Srednji premik L ₃	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	14 mm
Dolžina glave L ₁	24,3 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje