

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L12
Dolžina glave L ₁	43 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Serija	GARANT Master
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 9
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	27 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Srednji premik L ₃	13,5 mm
Ø držala D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje