

Garant**DCGW 04T001, Izvedba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268096 G
GTIN	4062406578145
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Izvedba CBN.

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,03 - 0,08 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 140 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	H
Podajanje f	0,04 - 0,06 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGW 04T001
Rezalni material	CBN

Radij rezila	0,1 mm
Zvrst	BU7220
Posnetje roba rezalnih robov	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje