

Garant**VCGW 050101, Izvedba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268097 G
GTIN	4062406578152
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Izvedba CBN.

Tehnični opis

Rezalni material	CBN
Globina reza a_p	0,03 - 0,08 mm
Zvrst	BU7220
Podajanje f	0,04 - 0,06 mm/v
Glavna uporaba	H
Posnetje roba rezalnih robov	G
Radij rezila	0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGW 050101
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 140 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje