

Mitutoyo**Mikrometer za utore, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Z nevrtečim vretenom in sploščenimi merilnimi nastavki. Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Korak vretena	0,5 mm
Merilno območje	25 - 50 mm
Širina merilne konice	0,75 mm
Dolžina merilne konice	6,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100