

Garant
VHM torusni rezkar, TiAlN, Ø e8 DC/RS1: 3/0,3 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	206140 3/0,3
GTIN	4045197123404
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Držalo: DIN 6535 HA s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 3,5 mm

Radij rezila R_1 : 0,3 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 10 mm

Ø sprostitve D_1 : 2,8 mm

Celotna dolžina L: 38 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,011 mm
L_2	20 mm
Ø rezila D_c	3 mm
Število zob Z	2
Radij rezila R_1	0,3 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	10 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm ²	0,013 mm
Ø sprostitve D_1	2,8 mm
Ø držala D_s	3 mm

Dolžina rezil L_c	3,5 mm
Celotna dolžina L	38 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	30 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,2 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,05 \times D$ pri kopirnem rezkanju
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar

Storitve

Sprostitev držala Tip FRST	209900 FRST
----------------------------	-------------