

Garant**Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 9mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 191530 9 |
| GTIN | 4045197103383 |
| Razred artikla | 11W |

Opis**Izvedba:**

Večrezilni rezkarji. Čelno na sredini ne režejo.

Ekscentrično brušene proste ploskve.**Tehnični opis**

| | |
|---|----------------------|
| Ø rezila D_c | 9 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,018 mm |
| Število zob Z | 5 |
| Ø držala D_s | 10 mm |
| Celotna dolžina L | 88 mm |
| Dolžina rezil L_c | 38 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| Toleranca nazivnega Ø | k10 |
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 8 |
| Standard | DIN 844 B |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Tip | N |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 83 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 25 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 23 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 55 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |