

**Garant****RPKW 10T3MOT, HB7515, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Okrogle obračalne ploščice so šestkratno indeksirane. Z upoštevanjem maksimalne globina reza pridobite šest enakovrednih rezil.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1$  mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen  $a_p$  2,5 mm.

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,35 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: RPKW 10T3MOT

Tip: ST1400

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKW 10T3MOT
Rezalni material	HM
Tip	ST1400
Zvrst	HB7515
Podajanje $f_z$ na zob	0,35 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
GG(G)	primerno	220 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		