

Garant**Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, levo, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268117 8/05 |
| GTIN | 4062406584139 |
| Razred artikla | 21P |

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------------|
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 5,5 mm |
| Nastavitveni kot κ | 142 stopinj |
| Srednji premik L_3 | 2 mm |
| Ø držala D_s | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 57 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0501.. |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 26 |
| Dolžina glave L_1 | 26 mm |
| ISO-oznaka držala | E08X SVJCR/L05 |
| Širina vratu L_4 | 4 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levo |
| Rezalni material | HM |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26

269028 26