

**Pomično merilo, Merilno območje: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415196 1500
GTIN	4062406584283
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Nonij in površina za odčitavanje nesvetleče kromirana. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolgi merilni kljuni za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** Z vijakom za utrditev. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. S fino nastavitvijo.

**Tehnični opis**

Dolžina konic	200 mm
Merilno območje	0 - 1500 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Delitev	1/20 mm
Standard	Tovarniški standard
Točnost	0,36 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	30 mm
Kalibriranje	A1
Masa	5,3 kg
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

**Storitve**

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	021000 2000
---	-------------