

**Pomično merilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415196 300
GTIN	4062406584245
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Nonij in površina za odčitavanje nesvetleče kromirana. Merilne površine kaljene in brušene.

**Dolgi merilni kljuni za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** Z vijakom za utrditev. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

**Tehnični opis**

Merilno območje	0 - 300 mm
Masa	0,44 kg
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	mm/cole
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Delitev	1/20 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Standard	Tovarniški standard
Dolžina konic	90 mm
Točnost	0,05 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

**Storitve**

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300