

HOLEX**Pomično merilo, Merilno območje: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415196 800
GTIN	4062406584269
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Nonij in površina za odčitavanje nesvetleče kromirana. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolgi merilni kljuni za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** Z vijakom za utrditev. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Delitev	1/20 mm
Dolžina konic	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,05 mm
Točnost	0,1 mm
Masa	2,1 kg
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Merilno območje	0 - 800 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000