

Garant**Držalo za svedre za vrtanje v polno, PSC 63 kratko, za premer držala DS: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308585 32
GTIN	4067263002635
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
- Pri zatezanju povečan naležni \varnothing pritiska na naležno površino.
- To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.
- Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 μ m plano brušene naležne površine.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno, standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	75 mm
Zunanji \varnothing D	52 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratko
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava