

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 A = 100, Vpenjalni premer D1: 6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303437 6
GTIN	4067263014409
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od premera 6).
- Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	6 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Zunanji $\varnothing D$	27 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava