

Garant**Garnitura roto rezkarjev 5-delno, GARANT Master Uni – srednje, HM, Število roto rezkarjev: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541405 5
GTIN	4062406587062
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Garnitura rezkalnih HM-čepov Multi Cut z običajnimi različicami oblik.

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540220, vel. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Napotek:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

Tehnični opis

Serija	GARANT Master Uni
Rezalni material	HM
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	5
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Pribor

Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip D0807	540220 D0807
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip C0616	540220 C0616
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip M1020	540220 M1020
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip G0618	540220 G0618
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip A0616	540220 A0616