

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 35/4mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212009 35/4 |
| GTIN | 4062406587529 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP.**

Tehnični opis

| | |
|---|----------|
| Ø D ₃ | 25 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks} | 68 mm |
| Dolžina rampe L za α _{maks} | 22,45 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 16 mm |
| Število rezil Z | 4 |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 40 mm |

| | |
|---|------------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.10T3M0T |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 2,5 mm |
| Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) |
| Kot rampe α_{maks} | 1,79 stopinj |
| \varnothing rezila D_c | 35 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$ | 60 mm |
| Fz Helix | 0,7 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Rezkarji za ploščice oblike | okrogli |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2 | 219878 2 |
|--|----------|