

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 52/6mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	39,45 mm
Ø rezila D_c	52 mm
z notranjim hlajenjem	da

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{\min}	94 mm
Kot rampe α_{\max}	1,02 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.10T3M0T
Ø D_3	42 mm
Število rezil Z	6
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{\max}	102 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
--	----------