

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil
Z: 35/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP.**

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
Ø rezila D_c	35 mm
Kot rampe α_{maks}	2,41 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	42 mm

z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	3
Ø D ₁ h ₆	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	58 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Dolžina rampe L za α _{maks}	19,94 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2