

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil
Z: 42/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP.**

Tehnični opis

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
z notranjim hlajenjem	da
Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	72 mm

$\varnothing D_2$	28,7 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	26,94 mm
Kot rampe α_{maks}	1,79 stopinj
\varnothing rezila D_c	42 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3