

**Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 160/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221908 160/12
GTIN	4059782503854
Razred artikla	28R

**Opis****Opis:**

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	229920 (TP20; 7,6Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	3,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XE.. 1605
Ø D <sub>3</sub>	133 mm
Velikost obračalne ploščice	16
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	63 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	160 mm

Ø vpenjalne izvrtine	50 mm
Število rezil Z	12
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	293 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	318 mm
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	132,3 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	0,15 stopinj
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Vpenjalni vijak	229920
-----------------	--------