

**Garant**
**VHM torusni rezkar, TiAlN, Ø e8 DC/RS1: 1/0,25 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206140 1/0,25
GTIN	4045197123374
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Držalo: DIN 6535 HA s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil  $L_c$ : 1,5 mm

Radij rezila  $R_1$ : 0,25 mm

Prevesna dolžina  $L_1$  vklj. s sprostitvijo: 4 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 0,95 mm

Celotna dolžina L: 38 mm

**Tehnični opis**

Število zob Z	2
Radij rezila $R_1$	0,25 mm
Ø sprostitve $D_1$	0,95 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	4 mm
$L_2$	20 mm
Ø rezila $D_c$	1 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Ø držala $D_s$	3 mm

Dolžina rezil $L_c$	1,5 mm
Celotna dolžina L	38 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	30 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,2 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,05 \times D$ pri kopirnem rezkanju
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar