

**Garant**
**Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 35/3mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212910 35/3
GTIN	4045197411747
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

**Dinamično** delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

### Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 09T308
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Ø $D_3$	19 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,15 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm

Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,15 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	18,5 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,93 stopinj
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot $\kappa$	9 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219933
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP