



Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine MX4, Ø svedra: 5-12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Glava svedra s kvadratnim presekom. Višja hitrost vrtnja zaradi 4-rezilne glave. Dvojna življenjska doba v primerjavi s svedri z 2-rezilno glavo. Oblika z velikim volumnom in 4-kratno spiralo. V kaseti iz umetne mase.

Uporaba:

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine. **Oblika s 4 spiralami** hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Vsebina:

Sveder za udarno vrtnje art. 789050: po 1 kos
vel. 5; 6, dolžina 110 mm;
vel. 6; 8; 8; 10; 12, dolžina 160 mm

Tehnični opis

Ø svedra	5 - 12 mm
Število rezil Z	4

Pakiranje	Kaseta iz umetne mase
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

Pribor

Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X160 mm	789050 6X160
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus Ø × celotna dolžina 12X160 mm	789050 12X160
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X110 mm	789050 6X110
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus Ø × celotna dolžina 5X110 mm	789050 5X110
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus Ø × celotna dolžina 8X160 mm	789050 8X160
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus Ø × celotna dolžina 10X160 mm	789050 10X160