

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
80/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Strategija odrezovanja: HPC

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$: 6 mm

maksimalni zunanji $\text{Ø } D_{\text{maks}}$: 93 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 50 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 27 mm

primerna obračalna rezalna ploščica: PN.. 1205

Vijak za obračalno ploščico: 229701

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	93 mm
\varnothing rezila D_c	80 mm
Vijak za obračalno ploščico	229701
Število rezil Z	8
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229701
-----------------	--------