

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:  
200/14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	229700
Ø rezila $D_c$	200 mm
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
maksimalni zunanji Ø $D_{\text{maks}}$	213 mm

Število rezil Z	14
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------